



## Mandrino fermapezzi per foro passante, D1: 35,3mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370015 35,3
GTIN	4046368382507
Classe articolo	37M

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Corpo base in acciaio da costruzione inclusa vite in acciaio.**
- **Possibilità di lavorazione su 5 lati.**
- **Ottima ripetibilità.**
- **Facile lavorazione del corpo base al Ø di serraggio desiderato.**

#### Uso:

Per il serraggio di pezzi in un foro preesistente.

### Descrizione tecnica

Ø D <sub>3</sub>	M 12
Ø Serraggio minimo D <sub>2</sub>	23 mm
H	31,8 mm
H <sub>1</sub>	25,4 mm
Ø Esterno D <sub>1</sub>	35,3 mm
Ø Esterno D	56 mm

Forza di serraggio	26,3 kN
Ø D <sub>4</sub>	M 4/45,5
Coppia di serraggio massimo	150 Nm
Corsa di serraggio massima	0,38 mm
Tolleranza Ø esterno	h9
Tipo di prodotto	Mandrino portapezzi