



Mandrino fermapezzi per foro passante, D1: 42mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370015 42
GTIN	4046368383009
Classe articolo	37M

Descrizione

Esecuzione:

- **Corpo base in acciaio da costruzione inclusa vite in acciaio.**
- **Possibilità di lavorazione su 5 lati.**
- **Ottima ripetibilità.**
- **Facile lavorazione del corpo base al Ø di serraggio desiderato.**

Uso:

Per il serraggio di pezzi in un foro preesistente.

Descrizione tecnica

H ₁	31,8 mm
Ø Serraggio minimo D ₂	29,3 mm
Ø D ₄	M 5/55,9
Ø Esterno D	69,5 mm
Ø Esterno D ₁	42 mm
H	39,6 mm

Forza di serraggio	44,5 kN
Ø D ₃	M 16
Coppia di serraggio massimo	280 Nm
Corsa di serraggio massima	0,38 mm
Tolleranza Ø esterno	h9
Tipo di prodotto	Mandrino portapezzi