



Tenditore a cuneo doppio, Filettatura M: M12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370010 M12
GTIN	4046368871506
Classe articolo	37M

Descrizione

Esecuzione:

- Profilo di alluminio con cuneo in acciaio, vite inclusa.
- Multiserraggio salvaspazio.

Uso:

Particolarmente adatto per il serraggio di pezzi tondi e piatti.

Descrizione tecnica

Forza di serraggio	15,6 kN
B ₂	38,1 mm
B ₁	30,8 mm
Filettatura M	M12
Espansione massima	39,9 mm
H ₁	38,1 mm
Altezza H ₂	19 mm
Per apertura a esagono incassato	10 mm
Coppia di serraggio massimo	38,4 Nm
Lunghezza L	47,6 mm

Altezza H	38,6 mm
Larghezza B	37,3 mm
Tipo di prodotto	Morsetto di serraggio a cuneo