

KÄRCHER**Aspiratori solidi / liquidi, Denominazione originale prodotto: NT55T2ME****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078521 NT55T2ME
GTIN	4039784538092
Classe articolo	07C

Descrizione**Esecuzione:**

Potenti **aspiratori multiuso solidi/liquidi** con elevata potenza di aspirazione e struttura compatta, avvolgitubo e supporto per accessori sull'apparecchio. **Spegnimento automatico** al raggiungimento dell'altezza di riempimento massima del contenitore.

- **Il filtro plissettato consente l'aspirazione di solidi e liquidi senza dover rimuovere il filtro.**
- **Il sistema automatico di depurazione del filtro Tact permette di lavorare senza interruzioni mantenendo bassi i costi di manutenzione e garantendo al contempo una lunga durata del filtro.**
- **Grazie al commutatore centrale è possibile passare con facilità da un programma di aspirazione all'altro.**
- **Aspiratori industriali di primo ordine con 2 turbine di aspirazione esenti da manutenzione e sistema automatico di depurazione del filtro Tact² perfezionato per lavorare in continuo,,senza interruzioni.**
- **Indicato per la rimozione di notevoli quantità di micropolvere, nonché di sporco grosso e liquidi.**
- **Per lo svuotamento il contenitore in acciaio legato può essere rimosso completamente dal telaio mobile e portato al punto di smaltimento separatamente.**
- **Sistema antistatico (messa a terra fino al collegamento del tubo flessibile di aspirazione) e classe di protezione I.**
- **Robusto contenitore da 55 litri con paraurti e ruote piroettanti in metallo.**

Fornitura:

Inclusi tubo flessibile di aspirazione con raccordo a gomito, tubo di aspirazione in metallo 2x0,5 m, bocchetta pavimenti e bocchetta fessure, filtro in carta e filtro plissettato piatto.

Nota:

Per oli e sostanze oleose, utilizzare l'aspiratore industriale n. art. 078522.

Descrizione tecnica

Omologato per polveri sottili	sì
Portata d'aria	2x74 l/s
Rumorosità	73 dB(A)
Denominazione originale prodotto	NT 55/2 Tact ² Me I
Potenza assorbita	2760 W
Depurazione automatica del filtro	Depurazione automatica del filtro Tact ²
Lunghezza cavo	10 m
Sistema antistatico	sì
Lunghezza	710 mm
Peso	45 kg
Classe polveri – aspiratore	L
Larghezza	570 mm
Numero di turbine	2
Depressione	254 mbar
Diametro nominale raccordo	40 mm
Altezza	1070 mm
Volume del serbatoio	55 l
Lunghezza tubo flessibile aspirazione	4 m
Sistema filtrante	Filtro plissettato piatto
Particolarità	Contenitore in acciaio inox, antistatico, classe di protezione I
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Aspiratori solidi / liquidi

Accessori

Bocchetta fessure stretta, 13 mm Diametro nominale
raccordo DN40

078528 DN40

Ugello per tubo obliquo in gomma Diametro nominale
raccordo DN40

078527 DN40