

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro per macchine a CN con cassettera 30G, 26×24G, Lunghezza piano: 1500mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	970605 1500
GTIN	4062406163372
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 1 coppia di raccordi a gomito per garantire una maggiore solidità. Corpo per cassetti 30G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale** e guide telescopiche differenziali, con portata di **200 kg**. Con piano di lavoro in bambù.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Per custodire gli utensili avete bisogno di un inserto modulare n. art. 970705.

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Larghezza struttura portante	50 mm
Larghezza corpo per cassetti	750 mm
Altezza	850 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm

Profondità utile cassette	600 mm
Profondità corpo per cassette	700 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Larghezza utile cassette	650 mm
Altezza corpo per cassette	800 mm
Peso	175 kg
Numero dei cassette	5
Cassette profondità utile in G	24
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	1000 kg
Cassette larghezza utile in G	26
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	200 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x24G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro per macchine a CNC

Accessori

Cassette con sblocco di sicurezza ad una mano, 200 kg Altezza frontalini cassette 125 mm	931168 125
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassette con sblocco di sicurezza ad una mano, 200 kg Altezza frontalini cassette 300 mm	931168 300

Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano,200 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931168 75
Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano,200 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931168 100
Raccordo a gomito Modello 1	927122 1
Cassettiera per utensili con cassette200 kg Altezza mm / Numero di cassette 800/5	931115 800/5
Struttura portante Altezza 800 mm	927000 800
Piano di lavoro, spessore 50 mm in bambù a incollatura incrociata Lunghezza piano 1500 mm	926001 1500