


Garant GRIDLINE

Pannello forato ESD su due lati, Per modello: 1500



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	972101 1500
GTIN	4062406167417
Classe articolo	9GW

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio robusta e profilata per l'aggancio e la custodia degli utensili. Il pannello forato in **esecuzione bifacciale** può essere attrezzato su entrambi i lati **senza alcuna restrizione**. Pannelli forati in lamiera di acciaio, □ di 9×9 mm con passo da 37 mm per l'aggancio di accessori del Gruppo 95.

Per :

Da **avvitare** tra le piantane di supporto e il carrello portamateriali.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD**.

Nota:

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD.

Isolamento elettrico: EGB/ESD

Altezza: 481 mm

Larghezza: 1420 mm

Profondità: 25 mm

Portata: 100 kg

Peso: 18 kg

Descrizione tecnica

Esecuzione pannello forato	bifronte
Profondità	25 mm
Peso	18 kg
Portata	100 kg

Larghezza	1420 mm
Altezza	481 mm
Spessore del materiale	1 mm
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Pannello forato