

HOLEX®
Punta ad alte prestazioni in HMI Whistle Notch DIN 6535 HE, TiN, Ø h7: 17 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	123108 17
GTIN	4045197451019
Classe articolo	12E

Descrizione
Esecuzione:

Nocciolo robusto e punta speciale, tagliente trasversale con **elevata precisione di centratura**. I **taglienti principali diritti**, con spigoli leggermente arrotondati, e la particolare forma delle scanalature producono **trucioli corti**.

Raccomandazioni:
Profondità di foratura massima:

lunghezza scanalatura per trucioli (vedi tabella) meno 1,5xØ nominale.

Nota:
NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!

Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 123109.

Materiale da taglio: HMI

Profondità di foratura fino a: 8xD

Angolo di affilatura: 135 grado

Codolo: DIN 6535 HE con h6

Passaggio interno per LR: sì, con 25 bar

Norma: Norma interna

Tolleranza Ø nominale: h7

Numero taglienti Z: 2

Tolleranza Ø nominale: h7

Lunghezza scanalatura per trucioli: 171 mm

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$: 222 mm

Ø Gambo: 18 mm

Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm²: 0,3 mm/gir,

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	2
--------------------	---

Ø Nominale	17 mm
Tolleranza codolo	h6
Lunghezza scanalatura per trucioli	171 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm ²	0,3 mm/gir,
Tolleranza Ø nominale	h7
Ø Gambo	18 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	222 mm
Norma	Norma interna
Profondità di foratura massima consigliata	145,5 mm
Rivestimento	TiN
Materiale da taglio	HMI
Profondità di foratura fino a	8×D
Angolo di affilatura	135 grado
Codolo	DIN 6535 HE con h6
Passaggio interno per LR	sì, con 25 bar
Colore collarino	verde