

HOLEX®**Punta ad alte prestazioni in HMI Whistle Notch DIN 6535 HE, TiN, Ø h7: 20 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	123108 20
GTIN	4045197451057
Classe articolo	12E

Descrizione**Esecuzione:**

Nocciolo robusto e punta speciale, tagliente trasversale con **elevata precisione di centratura**. I **taglienti principali diritti**, con spigoli leggermente arrotondati, e la particolare forma delle scanalature producono **trucioli corti**.

Raccomandazioni:**Profondità di foratura massima:**

lunghezza scanalatura per trucioli (vedi tabella) meno $1,5 \times \varnothing$ nominale.

Nota:**NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!**

Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 123109.

Materiale da taglio: HMI

Profondità di foratura fino a: $8 \times D$

Angolo di affilatura: 135 grado

Codolo: DIN 6535 HE con h6

Passaggio interno per LR: sì, con 25 bar

Norma: Norma interna

Tolleranza Ø nominale: h7

Numero taglienti Z: 2

Tolleranza Ø nominale: h7

Lunghezza scanalatura per trucioli: 190 mm

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$: 243 mm

Ø Gambo: 20 mm

Avanzamento f in acciaio $< 1100 \text{ N/mm}^2$: 0,32 mm/gir,

Descrizione tecnica

Avanzamento f in acciaio $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,32 mm/gir,
--	--------------

Ø Nominale	20 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli	190 mm
Numero taglienti Z	2
Tolleranza codolo	h6
Tolleranza Ø nominale	h7
Ø Gambo	20 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	243 mm
Norma	Norma interna
Profondità di foratura massima consigliata	160 mm
Rivestimento	TiN
Materiale da taglio	HMI
Profondità di foratura fino a	8×D
Angolo di affilatura	135 grado
Codolo	DIN 6535 HE con h6
Passaggio interno per LR	sì, con 25 bar
Colore collarino	verde