

Garant**SOGX 080407, HB6715, Modello: GG**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	234067 GG
GTIN	4045197742377
Classe articolo	21E

Descrizione

Per:

GARANT Power Drill n. art. 234000 – 234025.

Raccomandazioni:

Nella foratura con supporto n. art. 234015 e 234025 ridurre l'avanzamento al 70%.

Nota:

Non usare come tagliente interno (obbligatorio per il tagliente interno = tipo di materiale da taglio HB630).

Avanzamento f: 0,09 - 0,28 mm/gir.

Descrizione tecnica

Modello	GG
Serie	Power Drill
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	SOGX 080407
Tipo	HB6715
Materiale da taglio	HM

Avanzamento f	0,09 - 0,28 mm/gir.
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
GG(G)	idonea	200 m/min	K
a secco	idonea		