

**Inserto per fresatura PNEG 1106XNEN-GL, per frese a spianare, P25M****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	223322 GG
GTIN	4960664732920
Classe articolo	25A

**Descrizione****Esecuzione:**

Inserto pentagonale a 10 taglienti per lavorazione stabile ed economica.

GL - Geometria orientata alla superficie.

**Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Descrizione tecnica**

Modello	GG
Avanzamento $f_z$ per dente	0,12 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	10
Codice ISO Inserto	PNEG 1106XNEN-GL
Tipo	PR1525
Materiale da taglio	HM
Tagliente piano	2,6 mm

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
GG(G)	idonea	180 m/min	K
a secco	idonea		
Aria	idonea		