

**Fresa a spianare a 70° MFK, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 100/10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	223300 100/10
GTIN	4960664732746
Classe articolo	250

Descrizione**Esecuzione:**

Fresa a spianare per lavorazione ad alte prestazioni della ghisa grigia. Passo dei denti stretto e molto stretto per la massima produttività nella truciolatura della ghisa.

Vantaggi:

- **Lavorazione stabile ed economica grazie all'inserto pentagonale a 10 taglienti.**
- **Forze di taglio ridotte grazie al design armonioso dell'utensile e all'angolo di registrazione elevato.**

Descrizione tecnica

Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	6 mm
Cuneo di serraggio	229720
Ø Esterno massimo D_{max}	109 mm
Ø Tagliente D_c	100 mm
Numero taglienti Z	10
Ø Foro di attacco	32 mm

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	63 mm
Vite per cuneo di serraggio	229721
Inserto adatto	PN.. 1106
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	70 grado
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Frese a spianare

Accessori

Vite per tassello	229721
Cuneo di serraggio	229720