

Garant

Punta in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 180°, TiAlN, Ø DC m7: 8,7mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	122506 8,7
GTIN	4045197744296
Classe articolo	11E

Descrizione

Esecuzione:

Imbocco speciale per realizzare **fori con fondo a 180°**. Forze radiali ridotte anche durante la foratura di superfici inclinate fino a 45°. Geometria delle scanalature per un'evacuazione ottimale dei trucioli. Con 4 biselli per la stabilizzazione della punta nel foro.

Vantaggi:

L'**angolo di affilatura a 180°** consente la foratura e la lamatura in un'unica fase di lavoro.

Raccomandazioni:

Per l'impiego sicuro delle punte in metallo duro integrale a 180° è indispensabile:

- **nella foratura di superfici piane praticare un foro pilota 1xD mediante una punta pilota n. art. 122736.**
- **nella foratura di superfici inclinate fino a 15°: avanzamento f al 50%, fino a 30°: avanzamento f al 40% e fino a max. 45°: ridurre l'avanzamento f al 25% dei valori indicati. Dopo la foratura è possibile applicare il valore di avanzamento normale.**

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.

Forma **HB**: ordinare con **n. art. 122506 + 129100 HB**.

Forma **HE**: ordinare con **n. art. 122506 + 129100 HE**.

Punte in HMI a 180° per la lavorazione dell'alluminio disponibili su richiesta.

Non adatte per la realizzazione di svasature per viti a testa cilindrica a norma DIN 974-1.

Descrizione tecnica

Norma	Norma interna
Ø Nominale D _c	8,7 mm
Numero taglienti Z	2

Lunghezza scanalatura per trucioli L_c	47 mm
Lunghezza complessiva L	89 mm
\varnothing Codolo D_s	10 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,15 mm/gir,
Tolleranza codolo	h6
Tolleranza \varnothing nominale	m7
Profondità di foratura massima consigliata L_2	34 mm
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Esecuzione	3×D
Angolo di affilatura	180 grado
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura obliqua
Passaggio interno per LR	sì, con 25 bar
Necessaria una punta pilota	sì, punta pilota
Semi-standard	sì
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	85 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	75 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	60 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	45 m/min	M
GG(G)	idoneo	90 m/min	K

Uni	idoneo
a umido max.	idoneo
a umido min.	idoneo
Aria	idoneo
Servizi	

Rettifica codoli Modello HB	129100 HB
Rettifica codoli Modello HE	129100 HE