

**Garant**
**Microfresa toroidale in HMI R1 0,1, esecuzione diamantata, Ø DC × L1:  
2X12mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	209716 2X12
GTIN	4062406187934
Classe articolo	11Y

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Con **rivestimento diamantato cristallino  $sp^3$** . Per **soddisfare i massimi requisiti di potenza e precisione** su materiali compositi in fibra, GFRP, CFRP e grafite. Le **tolleranze estremamente ristrette** garantiscono la massima precisione. Rettifica concava doppia dei 2 taglienti. **Angolo di spallamento  $\alpha=16^\circ$** .

Tolleranze:

- **Raggio tagliente:  $R_1 = \pm 0,0025 \text{ mm}$**
- **Ø posizione libera:  $D_1 = 0 / -0,01 \text{ mm}$**

**Nota:**

In caso di aumento della sporgenza totale dell'utensile, applicare la riduzione  $a_p$ !

Valori per:

copiatura:  $a_p = 0,10 \times D \times a_{p,corr}$ .

contornatura:  $a_p = 0,20 \times D \times a_{p,corr}$ .

**Per calcolare la velocità di avanzamento  $v_f$ , usare il numero di giri della macchina effettivamente impiegato (per lo più quello massimo)!**

Es.:  $v_f = 18.000 [1/\text{min}] \times f_z [\text{mm/dente}] \times z$

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L	55 mm
Numero denti Z	2
Codolo	DIN 6535 HA con h5
Ø Tagliente $D_c$	2 mm

Angolo dell'elica	30 grado
Raggio del tagliente $R_1$	0,1 mm
Sporgenza totale $L_1$ incl. posizione libera	12 mm
Lunghezza taglienti $L_c$	2 mm
$\varnothing$ Codolo $D_s$	4 mm
Rivestimento	esecuzione diamantata
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Tolleranza $\varnothing$ nominale	0 / -0,005
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	0,05×D per fresatura a copiare
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	0,5×D per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	nero
Tipo di prodotto	Frese toroidali

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
PVDF GF20	idoneo	200 m/min	N
POM GF25	idoneo	190 m/min	N
PA 66 GF30	idoneo	170 m/min	N
PEEK GF30	idoneo	150 m/min	N
PTFE CF25	idoneo	180 m/min	N
PEEK CF30	idoneo	160 m/min	N
Materiale ibrido	idoneo		
Honeycomb sandwich	idoneo	350 m/min	N
GFRP	idoneo	190 m/min	N
GFRP, CFRP	idoneo	190 m/min	N
Grafite	idoneo	340 m/min	N

a umido min.	idoneo
a secco	idoneo
Aria	idoneo