

Garant
Fresa a copiare 7° positivo, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 35/5mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212130 35/5
GTIN	4045197746795
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Passo fresa con incremento asimmetrico per rotazione più regolare.

- **Elevata precisione di planarità e rotazione concentrica.**
- **Riposizionamento continuo dell'inserto in caso di usura del tagliente.**

Riduzione delle vibrazioni e ingresso morbido dei taglienti grazie al posizionamento di 7° dell'inserto.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,8** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP.**

$a_{p\max} = 2 \text{ mm.}$

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Numero taglienti Z	5
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	40 mm
Ø Tagliente D_c	35 mm
Inserto adatto	RD..1003

Ø Foro di attacco	16 mm
Ø D ₃	25 mm
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	15 - 30 grado
Fz Helix	0,7
Esecuzione del codolo	a manicotto
Fresa adatta per le forme di inserti	tonda
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Passo dei taglienti	differente
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set di viti per inserti 10 pezzi	219804
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,8 Nm	211750 3,8