



**Fresa a spianare / per spallamenti a 90°, a manicotto, Ø D / Numero taglienti
Z: 100/8mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215055 100/8
GTIN	4045197750341
Classe articolo	220

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio speciale per utensili temprato per ridurre eventuali vibrazioni e aumentare la vita dell'utensile. Grazie ai taglienti piani si ottengono delle buone superfici lavorate.

Attenzione:

Senza Powercard!

Nota:

Per poter utilizzare tutti i **4 taglienti**, l'inserto deve **sempre essere ruotato nella direzione indicata**.

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. 9IP**.

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D _c	100 mm
Set di viti per inserti	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Lunghezza complessiva L _{compl.}	50 mm

Inserto adatto	SOMT 09T304
Ø Foro di attacco	32 mm
Numero taglienti Z	8
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2
Set di viti per inserti 10 pezzi	219810