

**Garant****GARANT Softcut® HSI, con filettatura, Ø D / Numero taglienti Z: 25/3mm**

## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 214904 25/3   |
| GTIN            | 4045197750679 |
| Classe articolo | 210           |

## Descrizione

### Esecuzione:

Acciaio resistente all'usura, termotrattato con rivestimento anticorrosione. Alloggiamento inserto preciso grazie alla giusta coppia di serraggio. Passo dei denti ampio e stretto per una strategia di fresatura personalizzata.

### Uso:

In particolare per macchine a bassa potenza e per la lavorazione a grandi profondità con diametri avanzamento ridotti.

### Nota:

Per poter utilizzare tutti i **4 taglienti**, l'inserto deve **sempre essere ruotato nella direzione indicata (in senso antiorario)**.

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

**Per spallamenti esatti a 90°, scegliere  $a_p = 6$  mm.**

## Descrizione tecnica

|   |                      |
|---|----------------------|
| Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$ | 6 mm                 |
| Inserto adatto                            | SO.. 0836..          |
| Ø Tagliente $D_c$                         | 25 mm                |
| Numero taglienti Z                        | 3                    |
| Lunghezza complessiva $L_{compl.}$        | 35 mm                |
| Set di viti per inserti                   | 219863 (8IP; 2,2 Nm) |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Sede filettata M           | M12                      |
| Ø D <sub>1</sub> h6        | 12,5 mm                  |
| Ø D <sub>2</sub>           | 20,7 mm                  |
| Serie                      | Softcut®                 |
| Esecuzione del codolo      | con filettatura          |
| Angolo di regolazione κ    | 90 grado                 |
| Utilizzo fresa             | Fresatura di spallamenti |
| Passo dei taglienti        | differente               |
| Passaggio interno per LR   | sì                       |
| Sostituzione del materiale | PowerCard                |
| Tipo di prodotto           | Frese per spallamenti    |

## Accessori

|   |            |
|---|------------|
| Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm                               | 211750 2,2 |
| Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3<br>Impronta Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |
| Set di viti per inserti 10 pz.  | 219863     |