

Garant**Frese ad alto avanzamento Feedking, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 35/5Lmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212902 35/5L
GTIN	4045197815606
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Geometria dei taglienti ad azione **dinamica** per i massimi valori di avanzamento. Massima silenziosità grazie ad **alloggiamento per inserti autostabilizzante**. **Geometria ottimizzata** per **minore forza di taglio e minore carico radiale**.

Vantaggi:

Particolarmente economiche grazie agli inserti **a 4 taglienti estremamente stabili**.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. 9IP**.

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D_c	35 mm
Inserto adatto	XD.. 070308
Set di viti per inserti	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	0,85 mm
Numero taglienti Z	5
Ø D_3	22 mm
Sporgenza totale L_1	35 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	220 mm
Ø Codolo $D_s\ h6$	32 mm

Passaggio interno per LR	sì
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\max.}$	68 mm
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\min.}$	57 mm
Angolo rampa $\alpha_{\max.}$	0,82 grado
Lunghezza rampa L per $\alpha_{\max.}$	21 mm
Fresatura a interpolazione a_p	0,85 mm
Serie	FeedKing
Angolo di regolazione κ	10 grado
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Plunging
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Passo dei taglienti	differente
Strategia di truciolatura	HPC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219810
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2