

Garant**Lente di misura per riga di precisione, Intervallo di misurazione: 212mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	490570 212
GTIN	4045197782557
Classe articolo	41M

Descrizione**Esecuzione:**

Sistema di lenti aplanatiche. Scala di misura incisa al laser resistente all'abrasione per una lettura senza riflessi. Riga in acciaio inossidabile con lenti di ingrandimento di precisione scorrevole. Ideale per l'uso in officina.

Accessori speciali:

Unità d'illuminazione n° articolo 490545.

Nota:

2 Lenti di ingrandimento di precisione; riga con intervallo di misurazione 300 mm e 400 su richiesta.

Descrizione tecnica

Ingrandimento (n volte)	10
Suddivisione scala	0,1 mm
Intervallo di misurazione	212 mm
Altezza di ingombro	48 mm
Lunghezza complessiva	262 mm
Taratura	Prezzo su richiesta
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Lente di misura per riga

Accessori

Unità di illuminazione a LED

490545