

**Lampada a LED a batteria, Potenza assorbita: 20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	081286 20
GTIN	4045197796295
Classe articolo	02A

**Descrizione****Esecuzione:**

Robuste lampade a LED con alloggiamento in alluminio resistente agli urti e bordo di protezione in gomma.

- **Luce diffusa, quasi priva di ombre, antiriflesso e con ridotto sviluppo di calore.**
- **Elevata potenza luminosa e ridotto consumo energetico.**
- **Omologata per l'impiego all'aperto e in locali umidi.**

Lampade da lavoro a LED SMD con lastra di vetro opalino per un'illuminazione omogenea e gradevole.

**Funzione:**

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Incluso caricabatterie.

**Descrizione tecnica**

Tipo di batteria	Ioni di litio
Corrente di illuminazione	1600 lm

Zona ATEX	Nessuna
Grado di protezione IP	IP 65
Tensione batteria	7,4 V
Capacità batteria	8 Ah
Durata	3 h
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute	1
Lunghezza complessiva	202 mm
Altezza complessiva	202 mm
Larghezza complessiva	55 mm
Peso	1450 g
Potenza assorbita	20 W
Tipo di prodotto	Lampade da lavoro