



## Micrometro per interni XT, Intervallo di misurazione: 2,5-3mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428500 2,5-3
GTIN	2050001893055
Classe articolo	46B

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Micrometri XT per interni** a 3 punte. Stelo temprato e rettificato. Tamburo graduato con graduazione nera, elementi di lettura in esecuzione cromata opaca. Frizione sensibile per garantire una forza di misura costante. Tutti gli strumenti sono dotati di un numero di identificazione individuale e di certificato di collaudo. „Micro“, esecuzione con risoluzione migliorata di 2 µm.

#### Uso:

Fori ciechi e passanti, spallamenti di centraggio.

#### Accessori speciali:

Anelli di riscontro n. art. 484030, prolunga n. art. 428510.

#### Ricambi:

Testine di misura n. art. 428605.

#### Attenzione:

Micrometro per interni XT a **2 punte**.

### Descrizione tecnica

Lettura	0,002 mm
Limite di errore	0,004 mm
Dimensione a	0 mm
Profondità di misura standard	9 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm

Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

### Servizi

Rapporto di taratura Micrometri per interni a 3 punte Campo di misura massima 20 mm	022500 20
Certificato DAkkS Micrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200

### Accessori

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 3 mm	484030 3
---	----------