

 steinel**Dispositivo soffiante aria calda, Modello: 006464**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078321 006464
GTIN	4007841006464
Classe articolo	07E

Descrizione

Esecuzione:

Temperatura regolabile in continuo da 80 a 630 °C.

Termosoffiatore a regolazione elettronica, regolazione della portata d'aria a 3 stadi da 150 a 500 l/min.

Uso:

Per saldare e risagomare materie plastiche, calettare a caldo, rimuovere vernice, brasare, asciugare e scongelare.

Fornitura:

Termosoffiatore n. art. 078321 Dim. 351403, ugello a getto largo 50 mm, ugello riduttore da 9 mm, ugello riflettore, set di 100 tubi flessibili termoretrattili.

Descrizione tecnica

Portata d'aria Velocità 3	500 l/min
Potenza assorbita	2200 W
Portata d'aria Velocità 2	300 l/min
Denominazione originale prodotto	HG 2120EKF

Temperatura dell'aria	80 - 630 °C
Esecuzione	Assortim.
Peso	850 g
Portata d'aria Velocità 1	150 l/min
Imballaggio	Transportkoffer
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Heissluftbläser

Accessori

Set di accessori per lavorazione a caldo 12 pezzi Modello 075569	078329 075569
Scanner termico HG Scan PRO Modello 007690	078325 007690
Scanner termico HG Scan PRO Modello 007553	078325 007553
Scanner termico HL Scan Modello 014919	078326 014919