


**Garant****Inserto per fresa Ø 12 mm, Modello: ST1400****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212721 ST1400
GTIN	4045197761613
Classe articolo	21A

**Descrizione****Esecuzione:**

Per maggiori dettagli sui valori indicativi consultare il Manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020.

- Precisione del raggio, di rotazione concentrica e ripetibilità da un inserto all'altro:  $\pm 0,015$  mm.

**Uso:**

Inserti toroidali con raggio punta. Per ridurre la forza di taglio e le vibrazioni.

Avanzamento  $f_z$  in acciaio < 1400 N/mm<sup>2</sup>: 0,25 mm

Tipo: HB7520

**Descrizione tecnica**

Modello	ST1400
Tipo	HB7520
Raggio di curvatura	2 mm
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura R	2 mm

Avanzamento $f_z$ in all. a truciolo corto	0,25 mm
Avanzamento $f_z$ in acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura