




## Frese per sgrossatura e finitura in HMII, non rivestito, Ø e8 DC: 3mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2241 3
GTIN	4062406198923
Classe articolo	GGN

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con **spoglia eccentrica rettificata** e **spoglia** <strong>supplementare </strong>**lucidata** nei vani truciolo per un'**eccellente evacuazione** di alluminio a truciolo lungo.

**Come n. art. 202241.**

#### Uso:

Per sgrossatura e finitura.

### Descrizione tecnica

Codolo	DIN 6535 HA con h6
Angolo dell'elica	45 grado
Ø Codolo D <sub>s</sub>	6 mm
Lunghezza complessiva L	57 mm
Avanzamento f <sub>z</sub> per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto	0,008 mm
Avanzamento f <sub>z</sub> per contornatura in Al a truciolo corto	0,01 mm
Tolleranza Ø nominale	e8
Lunghezza taglienti L <sub>c</sub>	6 mm

Ø Tagliente $D_c$	3 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Numero denti Z	3
Angolazione dello smusso angolare	90 grado
Contenuto	5
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	VHM
Norma	Norma interna
Modello	W
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio $1 \times D$
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio $1 \times D$
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	170 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	140 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idonea	105 m/min	N
a umido max.	idonea		
a umido min.	limitatamente adatta		
a secco	limitatamente adatto		
Aria	limitatamente adatta		

## Accessori

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI Ø e8 DC 3 mm

202241 3