

Garant

Portafrese con trascinatore frontale cilindrico, SK 50 A = 300, Mandrino di Ø d1: 22mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301147 22
GTIN	4045197761774
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- **Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Con superficie di appoggio dell'anello maggiore.**

Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.

Vantaggi:

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

Fornitura:

Inclusi vite di bloccaggio frese e trascinatore.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

Nota:

Altre misure su richiesta.

Descrizione tecnica

Lunghezza mandrino portafresa L ₄	19 mm
Sporgenza totale Dim. A	300 mm
Ø D ₂	48 mm
Peso	5,9 kg
Adattatore	SK 50 A = 300
Norma	DIN 6357

Scheda tecnica

Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 8000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/301147-22>