

**Garant****Inserto per fresa Ø 12 mm Highfeed, Modello: ALU****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212752 ALU
GTIN	4045197761866
Classe articolo	21A

**Descrizione****Esecuzione:**

Per maggiori dettagli sui valori indicativi consultare il Manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020.

- Precisione del raggio e di rotazione concentrica:  $\pm 0,015$  mm.
- Precisione di ripetibilità da un inserto all'altro:  $\pm 0,025$  mm.

**Uso:**

Inserti toroidali „Highfeed“ per avanzamenti elevati.

Avanzamento  $f_z$  in acciaio  $< 1400$  N/mm<sup>2</sup>: 0,6 mm

Tipo: HU7830

**Descrizione tecnica**

Modello	Alluminio
Tipo	HU7830
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio massima $a_{p\max}$	0,6 mm
Raggio programmato con $a_{p\max}$	1,4 mm

Avanzamento $f_z$ in all. a truciolo corto	0,5 mm
Avanzamento $f_z$ in acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,6 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura