

**Fresa per sgrossatura e finitura in HMI, non rivestito, Ø e8 DC: 1mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG2307 1 |
| GTIN | 4062406199104 |
| Classe articolo | GGN |

Descrizione**Esecuzione:**Dimensioni costruttive simili a **DIN 6527**.**Come n. art. 202307.****Descrizione tecnica**

| | |
|---|--------------------|
| Lunghezza taglienti L_c | 3 mm |
| Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 750 N/mm ² | 0,006 mm |
| Tolleranza Ø nominale | e8 |
| Lunghezza complessiva L | 50 mm |
| Numero denti Z | 3 |
| Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm ² | 0,005 mm |
| Ø Tagliente D_c | 1 mm |
| Ø Codolo D_s | 3 mm |
| Codolo | DIN 6535 HA con h6 |

| | |
|--|---|
| Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale |
| Forma del codolo | HA |
| Angolo dell'elica | 45 grado |
| Angolazione dello smusso angolare | 90 grado |
| Contenuto | 5 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Materiale da taglio | HMI |
| Norma | DIN 6527 |
| Modello | N |
| Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio $1 \times D$ |
| Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio $1 \times D$ |
| Passaggio interno per LR | no |
| Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|-----------|------------|
| Alluminio, plastiche | limitatamente adatto | 170 m/min | N |
| Alluminio (a truciolo corto) | idoneo | 140 m/min | N |
| Alluminio > 10% Si | idoneo | 100 m/min | N |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | 70 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | 60 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | 45 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | limitatamente adatto | 40 m/min | M |
| GG(G) | limitatamente adatto | 55 m/min | K |
| Uni | limitatamente adatto | | |
| a umido max. | idoneo | | |
| a umido min. | adatto | | |

| | |
|---------|----------------------|
| a secco | limitatamente adatto |
| Aria | adatto |

Accessori

| | |
|--|----------|
| Fresa per sgrossatura e finitura in HMI Ø e8 DC 1 mm | 202307 1 |
|--|----------|