

Garant
Mandrino autobloccante per punte corte Forma F, HSK-F 63, Campo di serraggio: 0,5-16mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	307705 0,5-16
GTIN	4045197761156
Classe articolo	33W

Descrizione
Esecuzione:

- Per rotazione oraria e antioraria.
- Con foro Balluffchip / RFID.

Precisione di concentricità radiale $\leq 20 \mu\text{m}$.

Fornitura:

Inclusa **chiave di serraggio** con impugnatura a T.

Descrizione tecnica

Struttura	standard
Chiave di serraggio Torx® di ricambio n. art. 625220	TX25
Sporgenza totale Dim. A	102 mm
Ø Esterno D	57 mm
Adattatore	HSK-F 63
Norma attacco	DIN 69893-1
Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69882-7
Forma	F

Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 20 μm
Tipo di prodotto	Mandrini per punte corte

Accessori

Giravite per viti Torx®, corto, con impugnatura a T Impronta Torx® TX25	625221 TX25
---	-------------