

**Garant**

**Mandrino portautensili a calettare Forma AD, BT 30 corto, Ø di serraggio D1: 6mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	303405 6
GTIN	4045197763624
Classe articolo	31A

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Regolazione integrata della lunghezza degli utensili, corsa di regolazione 10 mm (a partire da Ø 6).**
- **Dim.3-5 per HM, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.**

### Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.

### Norma:

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

### Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, prolunga per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302417, apparecchi per calettamento n. art. 354210 – 354400.

## Descrizione tecnica

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Ø Esterno D	27 mm
Sporgenza totale Dim. A	80 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	6 mm
Adattatore	BT 30 corto
Norma attacco	JIS B6339

Norma attacco	ISO 7388-2
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare

## Accessori

Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1	354215 CU1
Adattatore di raffreddamento corto 4,5° Per Ø attacco 6-9 mm	354235 6-9
Banco da lavoro	354290
Anello intercambiabile per bobina SU1 Per Ø attacco 6-12 mm	354240 6-12
Supporto base per utensili per SK per attacco conico SK 30	354225 30
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 30	308760 30
Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1	354210 SU1
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 30	308610 30
Adattatore di raffreddamento lungo 4,5° Per Ø attacco 6-9 mm	354236 6-9
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 30	308765 30