

Garant**Morsa autocentrante pneumatica, Modello: 160****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	360180 160
GTIN	4062406198732
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:**

- **Corsa regolabile + 5 mm per lato.**
- **Forza di serraggio a regolazione continua fino a 22,5 kN. Somma aritmetica = 45 kN.**
- **Anche con una perdita di aria compressa, la morsa autocentrante è in grado di garantire il posizionamento sicuro del pezzo specialmente nei cambio pallet grazie al leggero precarico (circa 60 kg) di cui è dotata.**

Uso:

Per il serraggio autocentrante di componenti. Ideale per il **funzionamento automatizzato** attraverso le unità di serraggio a 4 canali, ma anche tramite gli attacchi laterali.

Accessori speciali:

Programma di ganasce n. art. 360183 – 360187.

Descrizione tecnica

Peso	12,2 kg
Altezza H	99,2 mm
Forza di serraggio fino a max.	22,5 kN
L	160 mm

B	160 mm
Potenza pneumatica massima	9 bar
Corsa di serraggio	8,5 mm
Larghezza ganasce A	104 mm
Per codice a colori	PCV 160
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili