

**Garant****Coppia di ganasce di presa, H = 15, Modello: 1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	360184 1
GTIN	4062406199814
Classe articolo	310

**Descrizione****Esecuzione:**

Temprate, per il serraggio di pezzi grezzi. Ganasce di presa utilizzabili come ganasce reversibili. Stadio di serraggio con altezza di 4 mm. Queste ganasce coprono quattro campi di serraggio.

**Per:**

Morsa autocentrante n. art. 360180 e n. art. 360181, rispettivamente di Dim. 160.

**Fornitura:**

Incluse viti di fissaggio.

**Descrizione tecnica**

Per codice a colori	PCV 160
Campo di serraggio S4	70 - 80 mm
Campo di serraggio S1	10 - 20 mm
Campo di serraggio S3	60 - 70 mm
Campo di serraggio S2	120 - 130 mm
Larghezza ganasce A	120 mm
Attributo del nome del prodotto	H = 15
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

