

Garant**CNMG 160612, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 250170 HB7020 |
| GTIN | 4045197764041 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione

CNMG 160612 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 8 mmAvanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min**Descrizione tecnica**

| | |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 120 - 350 m/min |
| Avanzamento f | 0,2 - 0,5 mm/gir, |
| Profondità di taglio a_p | 0,5 - 8 mm |
| Rompitrucioli | SM |
| Raggio di curvatura | 1,2 mm |
| Tipo | HB7020 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Impiego principale | P |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | CNMG 160612 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 |
| Tolleranza | M |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |