



## Presetting VG1, con touchscreen da 15 pollici, Modello: VG1/US



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	354760 VG1/US
GTIN	4062406204341
Classe articolo	31E

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **15 pollici touchscreen, utilizzo semplice e intuitivo mediante icone.**
- **Con dispositivo di taratura sull'attacco base.**
- **Possibilità di appoggio.**
- **Regolazione rapida di entrambi gli assi (X / Z) singolarmente o contemporaneamente.**
- **Microregolazione di entrambi gli assi (X / Z).**
- **Mandrino con indexaggio 4×90° e freno del mandrino.**

#### Uso:

Per la misurazione e la preregolazione degli utensili sulla macchina o sulla stazione di lavorazione.

#### Fornitura:

Incluso dispositivo di taratura sull'attacco base, tastiera, mensole di appoggio, pulitore per taglienti e software di misura.

#### Accessori speciali:

- **Tavolo n. art. 354767.**
- **Riduzioni n. art. 354771 / 4773 / 4775 / 4777 / 4779.**
- **Stampante per etichette n. art. 085505 Dim. LW450 (DYMO).**
- **Etichette n. art. 085565.**

#### Nota:

L'immagine può differire dall'originale.

Supporto base: SK50

Regolazione rapida: Elettromagnetica

Metodo di misura: Elaborazione immagini touchscreen da 15 pollici

Dispositivo di autocalibratura: PC-Eltronica

Campo di misura X: 400 mm

Campi di misura Z: 500 mm

## Descrizione tecnica

Largh. base	860 mm
Dispositivo di autocalibratura	PC-Eltronica
Profondità	590 mm
Supporto base	SK50
Campi di misura Z	500 mm
Regolazione rapida	Elettromagnetica
Metodo di misura	Elaborazione immagini touchscreen da 15 pollici
Carico mandrino	100 kg
Campo di misura X	400 mm
Peso	150 kg
Altezza	1060 mm
Larghezza complessiva	1500 mm

## Accessori

Riduzione SK50 / HSK Attacco SK / Riduzione HSK 50/H50	354776 50/H50
Riduzione SK50 / VDI Attacco SK / Riduzione VDI 50/V30	354774 50/V30
Etichette per DYMO LabelWriter Larghezza x Lunghezza etichette 28X89 mm	085565 28X89
Riduzione SK50 / VDI Attacco SK / Riduzione VDI 50/V20	354774 50/V20
Pulitore per taglienti	354788
Riduzione SK50 / VDI Attacco SK / Riduzione VDI 50/V25	354774 50/V25
Riduzione SK50 / HSK Attacco SK / Riduzione HSK 50/H100	354776 50/H100
Riduzione SK50 / PSC63 Attacco SK / Riduzione PSC 50/C63	354778 50/C63

Riduzione SK50 / VDI Attacco SK / Riduzione VDI 50/V16	354774 50/V16
Riduzione SK50 / HSK Attacco SK / Riduzione HSK 50/H63	354776 50/H63
Riduzione SK50 / SK Attacco SK / Riduzione SK 50/30	354772 50/30
Dispositivi di misurazione centri	354785
Riduzione SK50 / HSK Attacco SK / Riduzione HSK 50/H40	354776 50/H40
Etichette per DYMO LabelWriter Larghezza x Lunghezza etichette 36X89 mm	085565 36X89
Riduzione SK50 / VDI Attacco SK / Riduzione VDI 50/V50	354774 50/V50
Riduzione SK50 / SK Attacco SK / Riduzione SK 50/40	354772 50/40
Stampante per etichette LabelWriter Modello LW450	085505 LW450
Riduzione SK50 / VDI Attacco SK / Riduzione VDI 50/V40	354774 50/V40
Tavolo per VG1 n. art. 354760	354765
Detergente per monitor TFT, Flatscreen Cleaner	083026
Telo protettivo antipolvere, 2 pz. 1	354789 1