

Garant
Punta HPC in HMI, tipo FS, Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 10,8 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	122675 10,8
GTIN	4045197398314
Classe articolo	11E

Descrizione
Esecuzione:
Particolarmente stabili grazie al maggiore spessore del nocciolo, **profilo speciale**.

Concentricità radiale e durate elevate.
Per forature di precisione.
Raccomandazioni:
Profondità di foratura massima:

 lunghezza scanalatura per trucioli (vedi tabella) meno $1,5 \times \varnothing$ nominale.

Nota:

 Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Norma: DIN 6537

 Tolleranza \varnothing nominale: h7

Numero taglienti Z: 2

 Tolleranza \varnothing nominale: h7

 Profondità di foratura massima consigliata L_2 : 54,8 mm

Lunghezza complessiva L: 118 mm

 \varnothing codolo D_s : 12 mm

 Avanzamento f in titanio $> 850 \text{ N/mm}^2$: 0,12 mm/gir,

Descrizione tecnica

\varnothing nominale D_c	10,8 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli L_c	71 mm
Tolleranza codolo	h6
Avanzamento f in titanio $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,12 mm/gir,
Numero taglienti Z	2

Tolleranza Ø nominale	h7
Ø codolo D _s	12 mm
Lunghezza complessiva L	118 mm
Norma	DIN 6537
Profondità di foratura massima consigliata L ₂	54,8 mm
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
	6×D
Modello	FS
Angolo di affilatura	140 grado
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR	sì, con 25 bar
Strategia di truciatura	HPC
semi-standard	sì
Colore collarino	rosa fucsia
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	260 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	240 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	160 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	110 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	90 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	85 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	60 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	40 m/min	M

INOX > 900 N/mm ²	idoneo	35 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	35 m/min	S
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		
Aria	idoneo		