

Garant

Portainseriti con bloccaggio a staffa, neutro, Dim. codolo / Misura inserto: 32/12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	255798 32/12
GTIN	4045197799159
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	RN.. 1207..
Ampiezza funzionale L ₄ portainseriti neutri	12,5 mm
Vite per sottoplacchetta	259025 2
Sporgenza totale L ₁ portainseriti neutri	34 mm
Misura inserto	12 mm
Lunghezza complessiva L portainseriti neutri	170 mm
Sottoplacchetta	259031 43
Dimensione codolo	32 mm
Staffa	259035 3
Codice ISO portautensile	CRDNN 3225P12
Sottoplacchetta per staffa	259041 1
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 2	259025 2
Sottoplacchetta Modello 43	259031 43
Unità staffe Modello 3	259035 3
Appoggio per staffa Modello 1	259041 1
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500