

**Garant****Frese per smussi GARANT Softcut® MTC, a manicotto, Angolo  $\gamma$ : 60grado****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215152 60
GTIN	4045197801012
Classe articolo	210

**Descrizione****Esecuzione:**

Fresa a smussare e cianfrinarea manicotto robusta. Sedi degli inserti avvolgenti su più lati per la stabilizzazione dei taglienti e l'assorbimento delle forze verticali e radiali.

**Uso:**

Per smussi molto larghi in carpenteria. Straordinaria per le applicazioni di sgrossatura e semi-sgrossatura.

**Nota:**

Per superfici senza gradini.

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,8** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza smusso ottenibile l	29,5 mm
Angolo $\gamma$	60 grado
Ø Foro di attacco	27 mm
Numero taglienti effettivi $Z_{eff}$	3

Altezza smusso ottenibile h	24,3 mm
Inserto adatto	AP.T 1805..
Larghezza smusso ottenibile b	14 mm
Ø Minimo D	35 mm
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	50 mm
Set di viti per inserti	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Ø Massimo D <sub>1</sub>	64 mm
Serie	Softcut®
Avanzamento al dente con h <sub>max.</sub>	0,12 mm
Numero di inserti	6
Esecuzione del codolo	a manicotto
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	MTC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa per smussi e cianfrinatura

## Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219808
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,8 Nm	211750 3,8
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP