

## Garant

### Punta HPC in HMI Weldon DIN 6535 HB, DLC, Ø DC h7: 5,6mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	123179 5,6
GTIN	4045197759849
Classe articolo	11E

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Il **rivestimento DLC sp<sup>2</sup>** di nuovissima generazione con **basso coefficiente di attrito** permette un'**eccellente evacuazione dei trucioli**. Per la **lavorazione ad alte prestazioni** su **leghe di alluminio o materiali ad alta truciolabilità**. **Elevata precisione di allineamento e rotondità del foro** grazie ai **6 biselli**.

##### Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Per l'uso sicuro delle punte per fori profondi  $12 \times D$  è necessario il precedente centraggio con il n. art. 121068 – 121130.

#### Descrizione tecnica

Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c$	78 mm
Tolleranza codolo	h6
Ø Codolo $D_s$	6 mm
Tolleranza Ø nominale	h7
Lunghezza complessiva L	116 mm
Ø Nominale $D_c$	5,6 mm
Norma	Norma interna
Numero taglienti Z	2
Avanzamento f in alluminio a truciolo corto	0,45 mm/gir,
Profondità di foratura massima consigliata $L_2$	69,6 mm
Rivestimento	DLC

Materiale da taglio	HMI
Esecuzione	12xD
Modello	W
Angolo di affilatura	135 grado
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR	sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura	HPC
Semi-standard	sì
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	250 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	280 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	245 m/min	N
PMMA acrilico	idoneo	105 m/min	N
PEEK	idoneo	85 m/min	N
PVDF GF20	idoneo	60 m/min	N
PA 66 GF30	idoneo	55 m/min	N
PEEK GF30	idoneo	50 m/min	N
PTFE CF25	idoneo	55 m/min	N
Cu	idoneo	120 m/min	N
CuZn	idoneo	150 m/min	N
GFRP	idoneo	55 m/min	N
CFRP	idoneo	55 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		

