

**Elemento Weldon con compensazione, corto, Per Ø nominale: 3,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	335720 3,5
GTIN	4045197801456
Classe articolo	32P

**Descrizione****Esecuzione:**

Supporto cilindrico temprato e rettificato con **innesto a cambio rapido**. Attacco quadro interno per l'alloggiamento dei maschi a filettare o per la trasmissione della coppia. Il meccanismo di fissaggio impedisce l'uscita del maschio a filettare.

Compensazione di trazione / pressione rispettivamente di 0,2 mm tramite elemento di compensazione. Fissaggio dell'elemento Weldon tramite piano di trascinamento o elemento di compensazione.

**Vantaggi:**

- **Soluzione a un prezzo conveniente.**
- **Esecuzione stabile e sottile.**
- **Variazione delle lunghezze di serraggio e/o delle sporgenze.**

**Uso:**

Per l'alloggiamento del maschio a filettare anche in un mandrino Weldon.

**Accessori speciali:**

Elemento di compensazione n. articolo 335730.

**Nota:**

Funzione di compensazione minima **solo** in combinazione con n. articolo 300415 e 335730. Per il mandrino Weldon standard è possibile solo un serraggio rigido, vedi n. art. 335740.

**Descrizione tecnica**

Corsa di regolazione V	10 mm
Campo di serraggio d	3,5 mm
Ø Esterno D	12 mm

Sporgenza totale A	36 mm
Lunghezza complessiva L	45 mm
Tipo di prodotto	Mandrino di maschiatura

---

## Accessori

Elemento di compensazione Campo di serraggio d 3,5-6 mm	335730 3,5-6
---	--------------