



MultiMaster MM 500 Plus Top, Modello: 72295261



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077814 72295261
GTIN	4014586884578
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

Apparecchi oscillanti leader sul mercato in tre diverse classi di potenza (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) nella nuova versione con **portautensili Starlock** (trasmissione della forza migliorata con avanzamento del lavoro più rapido fino al 35%).

- **Possibilità di utilizzo quasi infinite (segare, rettificare, raschiare, troncare, raspare) grazie all'andamento oscillatorio (ridotta formazione di polvere).**
- **Regolazione elettronica in continuo della velocità per un utilizzo ottimale.**
- **Massima qualità e stabilità grazie alla trasmissione in metallo e utilizzo continuo di cuscinetti a sfera e ad ago.**
- **Molto maneggevole grazie al design ergonomico con inserti morbidi e al peso ridotto.**

Potente strumento multiuso per un rapido avanzamento dei lavori di smontaggio e ristrutturazione, dotato di oltre 30 accessori per segare legno e metallo, rettificare, tagliare piastrelle e molto altro. **Top** – con dotazione completa inclusi accessori di abrasione.

Norma:

MultiMaster – Utensile di oscillazione potente e universale.

- **Elevata silenziosità.**
- **Sistema antivibrazioni con motore autoportante (disaccoppiamento del corpo).**
- **Possibilità di utilizzo quasi infinite (segare, rettificare, raschiare, troncare, raspare) grazie all'andamento oscillatorio (ridotta formazione di polvere).**
- **Sistema di serraggio rapido QuickIN (cambio utensile rapido senza chiave)**
- **Regolazione elettronica in continuo della velocità per un utilizzo ottimale.**

- **Massima qualità e stabilità grazie alla trasmissione in metallo e utilizzo continuo di cuscinetti a sfera e ad ago.**
- **Molto maneggevole grazie al design ergonomico con inserti morbidi e al peso ridotto.**

Fornitura:

Set di 30 accessori, 1× dispositivo di aspirazione e 1× valigetta portautensili in plastica.

Set di 30 accessori composto da: 1× lama per sega E-Cut Long-Life (10 mm), 2× lame per sega E-Cut Long-Life (35 mm), 2× lame per sega E-Cut Long-Life (65 mm), 1× lama per sega E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× lama per sega in HM (Ø 75), 1× raspa in HM (forma triangolare), 1× spatola, 1× piastra abrasiva forata, cad. 1× fogli abrasivi forati (grana 60, 80, 120, 180). 1 set valigetta portautensili **"Top"** con 2 piastre (1 × forata e 1 × non forata), cad. 3 fogli abrasivi forati e non forati (K 60, 80, 120, 180), 1 platorello Ø 115 mm forato, cad. 2 fogli abrasivi forati (K 60, 80, 180), 1 dispositivo di aspirazione, 1 spatola fissa, 1 lama LongLife E-Cut (35 mm), 1 lama universale E-Cut (44 mm), 1 lama LongLife E-Cut (65 mm), 1 lama in HSS per sega a segmenti riportati, 1 lama a segmenti in metallo duro, 1 raspa in HM (forma triangolare) forata.

Imballaggio: Valigetta di trasporto

Denominazione originale prodotto: FMM 350 QSL Top

Potenza assorbita: 350 W

Portautensile: StarlockPlus, Starlock

Numero di oscillazioni: 10000 - 19500 min⁻¹

Ampiezza (movimento di oscillazione): 2 × 1,7 grado

Misura angolare piastra abrasiva: 80 mm

Descrizione tecnica

Numero di oscillazioni	10000 - 19500 min ⁻¹
Potenza assorbita	350 W
Lunghezza cavo	5 m
Misura angolare piastra abrasiva	80 mm
Peso	1,4 kg
Denominazione originale prodotto	FMM 350 QSL Top
Portautensile	StarlockPlus, Starlock
Ampiezza (movimento di oscillazione)	2 × 1,7 grado
Alimentazione	Alimentazione di rete
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Oscillatore

