

Garant
APHT 100302 FR, HU7815, Modello: ALU


Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 215935 ALU |
| GTIN | 4045197765482 |
| Classe articolo | 21A |

Descrizione

Esecuzione:

Inserto con geometria altamente positiva e profilo elicoidale del tagliente.

Nota:

I valori indicativi valgono per le frese n. art. 215800, 215803, 215850, 215853 e 215870.

Per $a_e = 0,3 \times D / a_{p\max.} = 4,8$ mm.

Spessore inserti: 3,5 mm

Raggio di curvatura: 0,2 mm

Avanzamento f_z per dente: 0,12 mm

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Modello | Alluminio |
| Avanzamento f_z per dente | 0,12 mm |
| Raggio di curvatura | 0,2 mm |
| Codice ISO Inserto | APHT 100302 FR |
| Tipo | HU7815 |

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Materiale da taglio | HM |
| Spessore inserti | 3,5 mm |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| Alluminio, plastiche | idoneo | 700 m/min | N |
| Alluminio (a truciolo corto) | idoneo | 600 m/min | N |
| Alluminio > 10% Si | idoneo | 400 m/min | N |
| CuZn | idoneo | 500 m/min | N |
| Grafite, GFRP, CFRP | idoneo | 400 m/min | N |
| a umido max. | idoneo | | |