

Garant**Fresa per sgrossatura e finitura in HMI HPC, AlCrN, Ø e8 DC: 6 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	202993 6
GTIN	4045197766724
Classe articolo	11X

Descrizione

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI HPC 6 mm Tolleranza Ø nominale: e8

Numero denti Z: 4

Angolo dell'elica: 40 grado

Direzione di avanzamento: orizzontale, obliquo e verticale

Codolo: DIN 6535 HB con h6

Numero denti Z: 4

Lunghezza taglienti L_c : 10 mm

Lunghezza complessiva L: 54 mm

Ø codolo D_s : 6 mm

Larghezza dello smusso angolare a 45°: 0,4 mm

Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm²: 0,025 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	54 mm
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Tolleranza Ø nominale	e8
Numero denti Z	4
Ø tagliente D_c	6 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,4 mm
Lunghezza taglienti L_c	10 mm
Avanzamento f_z per contornatura in inox > 900 N/mm ²	0,03 mm

Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm ²	0,025 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliqua e verticale
\varnothing codolo D _s	6 mm
Angolo dell'elica	40 grado
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Rivestimento	AlCrN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N
Caratteristica angolo dell'elica	differente
Passo dei taglienti	differente
Larghezza di fresatura a _e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio 1xD
Larghezza di fresatura a _e per operazioni di fresatura	0,5xD per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Frese a codolo cilindrico