



## Tronchese a tagliente laterale per elettronica con finitura a specchio, testa appuntita, FW, Lunghezza complessiva: 115mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	726436 115
GTIN	4003773025122
Classe articolo	73F

### Descrizione

**Esecuzione:**

Finitura a specchio, quindi nessun problema nel circuito di commutazione dovuto a parti cromatiche che si sfaldano. Cerniera stabile, passante e senza gioco. Doppia molla priva di attrito per un'apertura dolce e uniforme. Manici neri/grigi a più componenti, in materiale antistatico.

**Idoneo ESD.****Uso:**

Per lavori che richiedono tagli precisi, ad es. nell'elettronica e nella meccanica di precisione.

**Norma:**

DIN ISO 9654

**Materiale:**

Acciaio per cuscinetto a sfere, taglienti temprati a induzione.

### Descrizione tecnica

Larghezza della testa	11 mm
Capacità di taglio filo di rame fino a Ø	0,3 - 1,3 mm
Capacità di taglio filo duro fino a Ø	0,3 - 0,5 mm
Lunghezza complessiva	115 mm
Lunghezza tagliente	14 mm
Capacità di taglio filo semiduro fino a Ø	0,3 - 1 mm

Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Sfaccettatura	Testimone fine
Materiale	Acciaio per cuscinetto a sfere
Forma della testa	a punta
Norma	DIN ISO 9654
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC)
Superficie	finitura a specchio
Attributo del nome del prodotto	FW
Tipo di prodotto	Pinza tagliente