

Garant
Fresa per sgrossatura in HMI con passaggio interno LR, DLC, Ø d11 DC: 20mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	205336 20
GTIN	4045197767318
Classe articolo	11X

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.

Profilo rompitrucolo rettificato.

Affilatura speciale per la lavorazione di metalli non ferrosi.

Con passaggio interno LR.

Con **rivestimento DLC sp²** di ultima generazione.

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D _c	20 mm
Avanzamento f _z per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto	0,12 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza dello smusso angolare a 45°	1,05 mm
Lunghezza complessiva L	104 mm
Ø Posizione libera D ₁	19,8 mm
Sporgenza totale L ₁ incl. posizione libera	54 mm
Tolleranza Ø nominale	d11
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Lunghezza taglienti L _c	38 mm
Ø Codolo D _s	20 mm

Avanzamento f_z per contornatura in Al a truciolo corto	0,14 mm
Numero denti Z	3
Angolo dell'elica	30 grado
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Rivestimento	DLC
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Profilo fresa	WR
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,5×D per contornatura
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Passaggio interno per LR	sì
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio	adatto	400 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	320 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	260 m/min	N
Cu	adatto	150 m/min	N
CuZn	adatto	180 m/min	N
a umido max.	idoneo		
Aria	limitatamente adatto		

Servizi

Rettifica codoli Modello HB	129100 HB
-----------------------------	-----------