

Garant
Alesatori in HSS ad alte prestazioni HPC Foro cieco, TiAlN, Ø Nominale DC: 14mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	164359 14
GTIN	4045197769909
Classe articolo	10N

Descrizione
Esecuzione:

Esecuzione per macchine a CN con Ø codolo in h6 per il montaggio su **mandrini idraulici** o **ad altissima precisione**. In questo modo si ottiene il **massimo grado di precisione di concentricità radiale** e di **sicurezza del processo**. Non occorre più acquistare supporti speciali. Con adduzione interna del lubrorefrigerante per la lubrificazione ottimale per l'**inserto HPC** per minori costi di produzione. Con taglienti corti ed elica dritta.

Visualizzazione delle tolleranze:

Configurabile: Alesatori completamente rettificati per accoppiamenti su indicazione del cliente.
H7: Esecuzione a norma DIN 1420 per tolleranza del foro H7.

Uso:

Per l'**alesatura HPC/HSC di fori ciechi**.

Descrizione tecnica

Ø Campo	13,21 - 14,2 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm ²	0,18 mm/gir,
Ø Nominale D _c	14 mm
Lunghezza taglienti L _c	22 mm
Sporgenza totale L ₁	63 mm
Lunghezza complessiva L	130 mm
Ø Codolo D _s	14 mm
Numero taglienti Z	6

Tolleranza del Ø del foro	configurabile
Sovrametallo di alesatura nel Ø	0,1 - 0,15 mm
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HSS
Norma	Norma interna
Passaggio interno per LR	sì, con 25 bar
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Strategia di truciolatura	HPC
Utilizzo per tipo di foro	in caso di foro cieco
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Bit per viti con impronta a croce Phillips

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	45 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	45 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	35 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	35 m/min	P
GG	idonea	40 m/min	K
GGG	idonea	30 m/min	K
Uni	idonea		
a umido max.	idonea		
a umido min.	limitatamente adatta		