

Garant**Morsa autocentrante neutra, Larghezza ganasce A: 80mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	360133 80
GTIN	4045197801296
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:**

Morse autocentranti per impiego flessibile.

- **Absoluta sicurezza di funzionamento grazie all'incapsulamento.**
- **Elevata ripetibilità 0,02 mm.**
- **Impostazione variabile del centro $\pm 0,02$ mm.**
- **Superfici funzionali temperate.**
- **Stabilità garantita dalla realizzazione in acciaio per utensili, protezione della superficie mediante nitrurazione a breve termine.**

Vantaggi:

Uso multifunzionale.

- **Peso leggero flessibile.**

Uso:

Ideale per la lavorazione su 5 lati, perfetto per il serraggio di pezzi grezzi.

Per:

Direttamente sul banco macchina, sul pallet intercambiabile o su supporto triplice n. art. 360156.

Fornitura:

Inclusa bussola n. art. 642700 Dim. E12.

Incluse 2 staffe di serraggio.

Accessori speciali:

Varianti di ganasce n. art. 360135 – 360151.

Descrizione tecnica

Forza di serraggio fino a max.	17 kN
Larghezza	80 mm
Corsa	22 mm
Larghezza ganasce A	80 mm
Altezza	50,2 mm
Lunghezza	110 mm
Coppia	40 Nm
Peso	2,5 kg
Per codice a colori	ZC 80
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

Accessori

Coppia di ganasce riportate grip Per modello 80	360143 80
Coppia di ganasce riportate in HM Per modello 80	360135 80
Coppia di ganasce riportate in HM Per modello 80	360138 80
Coppia di ganasce prismatiche Per modello 80	360148 80
Coppia di ganasce riportate in HM Per modello 80	360136 80
Coppia di ganasce riportate tenere Per modello 80	360145 80
Coppia di ganasce riportate grip Per modello 80	360142 80
Coppia di ganasce riportate grip Per modello 80	360140 80
Coppia di ganasce riportate tenere Per modello 80	360146 80
Coppia di ganasce riportate in HM Per modello 80	360137 80
Coppia di griffe riportate grip Per modello 80	360141 80