


**Garant****Morsa autocentrante neutra, Larghezza ganasce A: 120mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	360133 120
GTIN	4045197801906
Classe articolo	310

**Descrizione****Esecuzione:**

Morse autocentranti per impiego flessibile.

- **Absoluta sicurezza di funzionamento grazie all'incapsulamento.**
- **Elevata ripetibilità 0,02 mm.**
- **Impostazione variabile del centro  $\pm 0,02$  mm.**
- **Superfici funzionali temprate.**
- **Stabilità garantita dalla realizzazione in acciaio per utensili, protezione della superficie mediante nitrurazione a breve termine.**

**Vantaggi:**

Uso multifunzionale.

- **Peso leggero flessibile.**

**Uso:**

Ideale per la lavorazione su 5 lati, perfetto per il serraggio di pezzi grezzi.

**Per:**

Direttamente sul banco macchina, sul pallet intercambiabile o su supporto triplice n. art. 360156.

**Fornitura:**

Inclusa bussola n. art. 642700 Dim. E12.

Incluse 2 staffe di serraggio.

**Accessori speciali:**

Varianti di ganasce n. art. 360135 – 360151.

## Descrizione tecnica

Corsa	25 mm
Larghezza	120 mm
Coppia	60 Nm
Forza di serraggio fino a max.	25,5 kN
Altezza	50,2 mm
Lunghezza	130 mm
Peso	5,1 kg
Larghezza ganasce A	120 mm
Per codice a colori	ZC120
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

## Accessori

Coppia di ganasce riportate grip Per modello 120	360143 120
Coppia di ganasce riportate in HM Per modello 120	360136 120
Coppia di ganasce riportate in HM Per modello 120	360138 120
Coppia di ganasce riportate in HM Per modello 120	360135 120
Coppia di ganasce prismatiche Per modello 120	360148 120
Coppia di griffe riportate grip Per modello 120	360141 120
Coppia di ganasce riportate tenere Per modello 120	360145 120
Coppia di ganasce riportate grip Per modello 120	360140 120