

Garant**Mandrino di maschiatura MLA LR 50 bar, Ø codolo 25 mm, Campo filettatura: M6-20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	338121 M6-20
GTIN	4045197801968
Classe articolo	31M

Descrizione**Esecuzione:**

- **Con compensazione assiale minima (MLA), grazie allo smorzatore.**
- **Aumento della durata del maschio a filettare fino al 300%.**
- **Adduzione interna del refrigerante fino a 50 bar.**
- **Serraggio sicuro con le bussole a innesto rapido per pinze ER.**
- **Concentricità radiale del cono del codolo rispetto al cono all'attacco < 3 µm.**

Uso:

Per **centri di lavorazione con mandrino sincronizzato.**

- **Per riequilibrare differenze di passo tra maschio a filettare e mandrino sincronizzato.**
- **Per compensare eventuali tolleranze di passo del maschio a filettare.**

Accessori speciali:

Pinze ER, vedi n. art. 308881-309240 (Dim. ER11 / 16 / 25). Pinze di serraggio ER per maschi a filettare con attacco quadro, vedi n. art. 309399 - 309413 (Dim. ER 11 / 16 / 25).

Bussole a innesto rapido e prolunghe, vedi n. art. 338120 – 338142.

Codoli, vedi n. art. 308600 – 308806.

Raccordo lubrorefrigerante per HSK, vedi n. art. 309880.

Bussola per HSK, vedi n. art. 309890.

Nota:

Numero di giri max. 4.000 min⁻¹.

Descrizione tecnica

Compensazione lineare pressione	0,2 mm
Ø Esterno D	60 mm
Compensazione lineare trazione	1 mm
Per dimensione ER	25
Ø Interno D ₁	32 mm
Sporgenza totale Dim. A	56 mm
Adattatore	Ø codolo 25 mm
Passaggio interno per LR	sì, con max 50 bar
Tipo di prodotto	Mandrino di maschiatura