

**Garant****Utensile raddrizzafori prealesatura, DIN 1835 A, Ø Nominale D: 18,8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236677 18,8
GTIN	4045197769213
Classe articolo	21S

**Descrizione****Uso:**

Per l'allargatura di fori pre-esequiti o di fusione fino al Ø nominale in combinazione con boccola di serraggio a eccentrico n. art. 236679.

Per inserti ISO standard CC..0602.

**Nota:**

Il Ø da alesare non deve essere inferiore al Ø  $d_{min}$ .

**Descrizione tecnica**

Ø Codolo $D_s$ h6	16 mm
Inserto adatto	260142 HB725
Sporgenza totale $L_1$	32 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	143 mm
Set di viti per inserti	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Ø Minimo $d_{min}$	17,8 mm
Campo di regolazione con boccola di serraggio a eccentrico	18,5 - 19,3 mm
Manicotto eccentrico adatto - Dimensione n. art. 236679	16
Numero taglienti Z	1
Ø Nominale D	18,8
Angolo di affilatura	180 grado

Esecuzione del codolo	DIN 1835 A
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

---

## Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP