

**Garant****Utensile raddrizzafori prealesatura, DIN 1835 A, Ø Nominale D: 19,8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236677 19,8
GTIN	4045197769220
Classe articolo	21S

**Descrizione****Uso:**

Per l'allargatura di fori pre-esequiti o di fusione fino al Ø nominale in combinazione con boccia di serraggio a eccentrico n. art. 236679.

Per inserti ISO standard CC..0602.

**Nota:**

Il Ø da alesare non deve essere inferiore al Ø  $d_{min}$ .

**Descrizione tecnica**

Set di viti per inserti	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	148 mm
Inserto adatto	260142 HB725
Ø Minimo $d_{min}$	18,8 mm
Ø Codolo $D_s$ h6	16 mm
Sporgenza totale $L_1$	33 mm
Campo di regolazione con boccia di serraggio a eccentrico	19,5 - 20,3 mm
Manicotto eccentrico adatto - Dimensione n. art. 236679	16
Numero taglienti Z	1
Ø Nominale D	19,8
Angolo di affilatura	180 grado

Esecuzione del codolo	DIN 1835 A
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

---

## Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP