

Testina, destro, Sistema / Misura inserto: QC/16



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	272084 QC/16
GTIN	4251414902855
Classe articolo	29D

Descrizione

Esecuzione:

Testine intercambiabili per **portautensili base antivibranti**.

Uso:

Azione antivibrante fino ad una sporgenza massima di $\leq 14 \times D$.

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Per dimensione inserti L: 16 mm

Corpo base adatto: 264900 – 264908

Ø di preforatura minimo D_{min} : 26 mm

Spostamento dal centro: 15 mm

Lunghezza complessiva: 22 mm

Vite di serraggio per inserto per filettare: 269023 2

Descrizione tecnica

Sistema	QC
Vite di serraggio per inserto per filettare	269023 2
Ø di preforatura minimo D_{min}	26 mm

Spostamento dal centro	15 mm
Lunghezza complessiva	22 mm
Misura inserto	16 mm
Corpo base adatto	264900 – 264908
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Per dimensione inserti L	16 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì

Accessori

Vite di serraggio	269432
-------------------	--------