

**Garant****RC.X 1204, Tipo: HB7020**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260650 HB7020
GTIN	4045197801869
Classe articolo	21G

## Descrizione

RC.X 1204 HB7020 Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 350 m/min

## Descrizione tecnica

Rompitrucioli	SM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7020
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2 mm
Impiego principale	P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 m/min

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	RCMX 1204
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura